



# MASTER PL-L 4 stift



## MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L är ett linjärt kompakt lysrör med medelhög till hög effekt som normalt används för allmän belysning med takarmaturer i butik, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. Den har utformats för användning med både elektromagnetiska och elektroniska HF-driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

### Varning och Säkerhet

- Ljuskällans tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket driftdon som används
- Kortare livslängd för ljuskällan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata


Allmän information		Färgåtergivning	
Socket	2G11 [2G11]	Färgåtergivningsindex	80
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	<b>Drift och elektricitet</b>	
<b>Ljusteknik</b>		Effektförbrukning	55,3 W
Färgkod	840 [CCT of 4000K]	Lampström (nom)	0,525 A
Ljusflöde	4 700 lm	<b>Styrenheter och dimming</b>	
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Dimbar	Ja
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38	<b>Användning och godkännande</b>	
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38	Energieffektivitetsklass	G
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	2 mg
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	87 lm/W	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	2,0 mg

## MASTER PL-L 4 stift

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	56 kWh
EPREL-registreringsnummer	423314
<b>Produktdata</b>	
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25
Full EOC	871150061542840
Beskrivning av lokal kod	8344734
Beställningsnummer	61542840


Materialnummer (12NC)	927908708470
Lokal kod	8344734
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500615428
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8711500615527

### Måttskiss



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

### Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25

