



MASTER PL-T 2 stift



MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T är ett effektivt kompaktlysrör som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Använd endast med elektromagnetiskt driftdon
- Lampljusets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition
- Dimring är inte möjlig
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information		Ljusutbyte (märkvärde) (min)	
Socket	GX24D-2 [GX24d-2]		67 lm/W
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere	Färgåtergivningsindex	80
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10 000 h	Drift och elektricitet	
Ljusteknik		Effektförbrukning	18,0 W
Färgkod	840 [CCT of 4000K]	Lampström (nom)	0,225 A
Ljusflöde	1 150 lm	Styrenheter och dimring	
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Dimbar	Nej
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38	Användning och godkännande	
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38	Energieffektivitetsklass	G
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K		

MASTER PL-T 2 stift


Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	1,4 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	18 kWh
EPREL-registreringsnummer	423340

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150061061470
Beskrivning av lokal kod	8345186


Beställningsnummer	61061470
Materialnummer (12NC)	927914384071
Lokal kod	8345186
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500610614
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500610751

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	71,8 mm	96,0 mm	119,2 mm



Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 2 stift

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

