



MASTER PL-T 4 stift



MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T är ett effektivt kompakt lysrör som normalt används i allmän nedåtriktad belysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Ljuskällans tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket HF-driftdon som används
- Kortare livslängd för ljuskällan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GX24Q-2 [GX24q-2]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	1150 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,403
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (min)	67 lm/W


Färgåtergivningsex	80
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	18,0 W
Lampström (nom)	0,225 A
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	1,4 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg

MASTER PL-T 4 stift

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	18 kWh
EPREL-registreringsnummer	423342
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150061076870
Beskrivning av lokal kod	8345197
Beställningsnummer	61076870


Materialnummer (12NC)	927914483071
Lokal kod	8345197
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500610768
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500610966

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4 stift

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

