



MASTER PL-T 4 stift



MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T är ett effektivt kompakt lysrör som normalt används i allmän nedåtriktad belysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Ljuskällans tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket HF-driftdon som används
- Kortare livslängd för ljuskällan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information		Färgåtergivning	
Socket	GX24Q-2 [GX24q-2]	Färgåtergivningsindex	80
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Drift och elektricitet	
Ljusteknik		Effektförbrukning	18,0 W
Färgkod	840 [CCT of 4000K]	Lampström (nom)	0,210 A
Ljusflöde	1 150 lm	Styrenheter och dimming	
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Dimbar	Ja
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38	Användning och godkännande	
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38	Energieffektivitetsklass	G
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	1,4 mg
Ljusutbyte (märkvärde) (min)	67 lm/W	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg

MASTER PL-T 4 stift

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	18 kWh
EPREL-registreringsnummer	423343
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150061099770
Beskrivning av lokal kod	8345198
Beställningsnummer	61099770


Materialnummer (12NC)	927914484071
Lokal kod	8345198
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500610997
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500611017

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm



Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4 stift

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

