



MASTER PL-T 4-Pin



MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere belysningsnivåer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GX24Q-4 [GX24q-4]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	3 100 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,44
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,403
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (min.)	74 lm/W


Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	42,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,320 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	1,4 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg

MASTER PL-T 4-Pin

Energiforbruk kWh/1000 t	42 kWh
EPREL-registreringsnummer	423353
Produktdata	
Produkt navn for bestilling	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX
Fullstendig produkt navn	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150061134570
Lokal kodebeskrivelse	3820714
Bestillingskode	61134570


Materialenr. (12NC)	927914883071
Lokal bestillingskode	3820714
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500611345
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8711500611369

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 4-Pin

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

