



TL-D consumer products



TL-D 18W/827 1PP/10

Lyskilden kan driftes med et TL-D armatur og kan fås i et bredt utvalg av effekter og farger.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	1 350 lm
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit
Kromatisk koordinat X (nom)	0,463
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42
Korrelet fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	75 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	18,2 W

Lyskildestrom (nom.)	0,360 A
----------------------	---------

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T8

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	19 kWh
EPREL-registreringsnummer	423357


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TL-D 18W/827 1PP/10
Fullstendig produktnavn	TL-D 18W/827 1PP/10
Full EOC	871150062262425

TL-D consumer products

Lokal kodebeskrivelse	3821302
Bestillingskode	927920082719
Materialenr. (12NC)	927920082719
Lokal bestillingskode	3821302
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8711500622624
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8711500622754

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/827 1PP/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 18W/827 1PP/10

Levetid




Life Expectancy Diagram - TL-D 18W/827 1PP/10



Life Expectancy Diagram - TL-D 18W/827 1PP/10

TL-D consumer products

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 18W/827 1PP/10

