



# MASTER TL-D Super 80 long. Especiales



## MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25

La MASTER TL-D Super 80 ofrece más lúmenes por vatio y mejor reproducción del color que los tubos fluorescentes de colores estándar. Además, tiene un menor contenido de mercurio. La lámpara se puede utilizar en luminarias TL-D existentes.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Flujo luminoso	1.350 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,44
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,403
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	75 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	82

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	18,2 W

Corriente de lámpara (nom.)	0,360 A
-----------------------------	---------

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T8 [26 mm (T8)]

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consumo energético kWh/1000 h	19 kWh
Número de registro EPREL	423360


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25
Nombre completo del producto	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25

# MASTER TL-D Super 80 long. Especiales

Full EOC	871150063165740
Código de pedido	63165740
Código 12NC	927920083023
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500631657


Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500631664

## Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25

# MASTER TL-D Super 80 long. Especiales

## Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25

