



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

Lyskilden MASTER TL-D Super 80 gir flere lumen per watt og bedre gjengivelse enn TL-D-standardfarger. Den har i tillegg et lavere kvikksølvinnhold. Lyskilden kan brukes i eksisterende TL-D-armaturer.

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata


Generell informasjon		Lyskilde	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	lyskildestrom (nom.)	0,360 A
Referanse for fluksmåling	Sphere	<b>Kontroller og dimming</b>	
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)	Kan dimmes	Ja
<b>Teknisk belysning</b>		<b>Mekanikk og innfatning</b>	
Fargekode	865 [CCT of 6500K]	Lyspæreform	T8
Lysytelse	1 300 lm	<b>Godkjenning og bruksområde</b>	
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys	Energieffektivitetsklasse	G
Kromatisk koordinat X (nom)	0,313	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,7 mg
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,337	Energiforbruk kWh/1000 t	19 kWh
Korreletert fargetemperatur (nom)	6500 K	EPREL-registreringsnummer	423367
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	68 lm/W	<b>Produktdata</b>	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80	Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25
<b>Drift og elektronikk</b>		Fullstendig produktnavn	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25
Effektforbruk	18,2 W		

# MASTER TL-D Super 80

Full EOC	871150063177040
Lokal kodebeskrivelse	3821255
Bestillingskode	63177040
Materialenr. (12NC)	927920086544
Lokal bestillingskode	3821255
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8711500631770
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500631787

## Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

## Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

# MASTER TL-D Super 80

## Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

