



MASTER TL-D Secura



MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25

Dette TL-D-lysrøret har et beskyttende belegg som holder glass- og lysrørkomponenter sammen hvis lyskilden knuses. Lyskilden kan enkelt gjenkjennes på den blå ringen på den ene enden. Den kan brukes på alle områder der glasskår kan forstyrre driften og påvirke sikkerheten for produkter og personer, f.eks. innen mat- og drikkevareindustrien. Lysrøret har teflonbelegg. Det overholder HACCP-standard.

Warnings and safety

- Ikke egnet for lukkede armaturer (angitt med to blå ringer)
- Anbefalt for bruk sammen med kontrollsystem for selvstoppende lamper
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	80	
Referanse for fluksmåling	Sphere	Drift og elektronikk	
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)	Effektforbruk	18,2 W
Teknisk belysning		Lyskildestrøm (nom.)	0,360 A
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	Kontroller og dimming	
Lysytelse	1 300 lm	Kan dimmes	Ja
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Mekanikk og innfatning	
Kromatisk koordinat X (nom)	0,38	Lyspæreform	T8
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,38	Godkjenning og bruksområde	
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K	Energieffektivitetsklasse	G
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	72 lm/W		


MASTER TL-D Secura

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	19 kWh
EPREL-registreringsnummer	423368
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25
Fullstendig produktnavn	MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25
Full EOC	871150064010940
Lokal kodebeskrivelse	3821311


Bestillingskode	927920484076
Materialenr. (12NC)	927920484076
Lokal bestillingskode	3821311
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500640109
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500640116

Målskisse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm





Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25


MASTER TL-D Secura

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25

