



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

Lyskilden MASTER TL-D Super 80 gir flere lumen per watt og bedre gjengivelse enn TL-D-standardfarger. Den har i tillegg et lavere kvikksølvinnhold. Lyskilden kan brukes i eksisterende TL-D-armaturer.

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

| Generell informasjon           |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Sokkelbase                     | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Referanse for fluksmåling      | Sphere                          |
| Levetid til 50 % lystap (nom.) | 15 000 time(r)                  |

| Teknisk belysning              |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Fargekode                      | 840 [CCT of 4000K] |
| Lysytelse                      | 3 350 lm           |
| Fargebetegnelse                | Kaldhvit (CW)      |
| Kromatisk koordinat X (nom)    | 0,38               |
| Kromatisk koordinat Y (nom)    | 0,38               |
| Korrelet fargetemperatur (nom) | 4000 K             |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)     | 93 lm/W            |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)  | 80                 |

| Drift og elektronikk |        |
|----------------------|--------|
| Effektforbruk        | 36,8 W |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| lyskildestrom (nom.) | 0,440 A |
|----------------------|---------|

| Kontroller og dimming |    |
|-----------------------|----|
| Kan dimmes            | Ja |

| Mekanikk og innfatning |    |
|------------------------|----|
| Lyspæreform            | T8 |

| Godkjenning og bruksområde         |        |
|------------------------------------|--------|
| Energieffektivitetsklasse          | G      |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 1,7 mg |
| Energiforbruk kWh/1000 t           | 37 kWh |
| EPREL-registreringsnummer          | 423383 |


| Produktdata                |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Produktnavn for bestilling | MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25 |
| Fullstendig produktnavn    | MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25 |

# MASTER TL-D Super 80

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Full EOC                      | 871150063201240 |
| Lokal kodebeskrivelse         | 3821246         |
| Bestillingskode               | 927921084023    |
| Materialenr. (12NC)           | 927921084023    |
| Lokal bestillingskode         | 3821246         |
| SAP-teller – antall per pakke | 1               |


|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8711500632012 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 25            |
| EAN/UPC – boks                    | 8711500632029 |

## Målskisse




| Product                                | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|--|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D Super 80<br>36W/840 1SL/25 | 28 mm   | 1 199,4 mm | 1 206,5 mm | 1 204,1 mm | 1 213,6 mm |

## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

# MASTER TL-D Super 80

## Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

