



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

Lyskilden MASTER TL-D Super 80 gir flere lumen per watt og bedre gjengivelse enn TL-D-standardfarger. Den har i tillegg et lavere kvikksølvinnhold. Lyskilden kan brukes i eksisterende TL-D-armaturer.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT of 6500K]
Lysytelse	3 200 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Kromatisk koordinat X (nom)	0,313
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,337
Korreletert fargetemperatur (nom)	6500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	84 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	36,8 W

lyskildestrom (nom.)	0,440 A
----------------------	---------

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T8

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	37 kWh
EPREL-registreringsnummer	423386


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25
Fullstendig produktnavn	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Full EOC	871150063207440
Lokal kodebeskrivelse	3821248
Bestillingskode	927921086544
Materialenr. (12NC)	927921086544
Lokal bestillingskode	3821248
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8711500632074
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500632081

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

