



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

Lyskilden MASTER TL-D Super 80 gir flere lumen per watt og bedre gjengivelse enn TL-D-standardfarger. Den har i tillegg et lavere kvikksølvinnhold. Lyskilden kan brukes i eksisterende TL-D-armaturer.

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT of 6500K]
Lysytelse	5 000 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Kromatisk koordinat X (nom)	0,313
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,337
Korrelet fargetemperatur (nom)	6500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	81 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	59,4 W

Lyskildestrøm (nom.)	0,670 A
----------------------	---------

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T8

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	60 kWh
EPREL-registreringsnummer	423401


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25
Fullstendig produktnavn	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

# MASTER TL-D Super 80

Full EOC	871150063225840
Lokal kodebeskrivelse	3821254
Bestillingskode	927922086544
Materialenr. (12NC)	927922086544
Lokal bestillingskode	3821254
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8711500632258
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500632265

## Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

## Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

# MASTER TL-D Super 80

## Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

