



MASTER TL-D Eco



MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25

MASTER TL-D Eco erbjuder samma ljusflöde som MASTER TL-D Super 80, men den förbrukar mindre energi tack vare ett särskilt lyspulver och speciell gasfyllning. Användningsområden inkluderar skolor, kontor, myndighetsbyggnader och hälso- och sjukvårdsmiljöer.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	4 150 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,403
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	89 lm/W
Färgåtergivningsindex	82

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	49,8 W

Lampström (nom)	0,700 A
-----------------	---------

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,7 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	50 kWh
EPREL-registreringsnummer	423402


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25
Fullständigt produktnamn	MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25
Full EOC	871150026466440

MASTER TL-D Eco

Beskrivning av lokal kod	8343604
Beställningsnummer	927922183023
Materialnummer (12NC)	927922183023
Lokal kod	8343604
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1


EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500264664
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8711500264671

Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25

Livslängd




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25

