



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Corrente lampada (Nom)	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,340 A
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Controlli e dimmerazione	
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore	Dimmerabile	Si
Dati tecnici di illuminazione		Meccanica e corpo	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Forma lampadina	T8 [26 mm (T8)]
Flusso luminoso	1.000 lm	Approvazione e applicazione	
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Classe di efficienza energetica	G
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,44	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,7 mg
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,403	Consumo energetico kWh/1000 h	16 kWh
Temperatura del colore correlata	3000 K	Numero di registrazione EPREL	423407
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	67 lm/W	Dati del prodotto	
Indice di resa cromatica (CRI)	82	Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25
Funzionamento e parte elettrica		Nome completo prodotto	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25
Consumo energetico	15,5 W		


# MASTER TL-D Super 80

Full EOC	871150070279140
Descrizione codice locale	1583
Codice d'ordine	70279140
Codice materiale (12NC)	927922283014
Codice locale	1583
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1


EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500702791
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500722270

## Disegno tecnico

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm




## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25

## Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25

# MASTER TL-D Super 80

## Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25

