



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 ger mer lumen per watt samt bättre färgåtergivning än TL-D-standardfärger. Den har dessutom ett lägre kvicksilverinnehåll. Ljuskällan kan användas i befintliga TL-D-armaturer.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	2 020 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,403
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	89 lm/W
Färgåtergivningsindex	82

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	23,4 W

Lampström (nom)	0,295 A
-----------------	---------

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8 [26 mm (T8)]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,7 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	24 kWh
EPREL-registreringsnummer	423412


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25
Fullständigt produktnamn	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Full EOC	871150055863340
Beskrivning av lokal kod	8343700
Beställningsnummer	55863340
Materialnummer (12NC)	927922583014
Lokal kod	8343700
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1


EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500558633
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8711500558640

Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25

Livslängd




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25

