



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25

Lyskilden MASTER TL-D Super 80 gir flere lumen per watt og bedre gjengivelse enn TL-D-standardfarger. Den har i tillegg et lavere kvikksølvinnhold. Lyskilden kan brukes i eksisterende TL-D-armaturer.

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	3 300 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,44
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,403
Korrelet fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	88 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	38,2 W

lyskildestrom (nom.)	0,430 A
----------------------	---------

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T8

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	39 kWh
EPREL-registreringsnummer	423432


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25
Fullstendig produktnavn	MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25

# MASTER TL-D Super 80

Full EOC	871150055880040
Lokal kodebeskrivelse	3821283
Bestillingskode	927923583014
Materialenr. (12NC)	927923583014
Lokal bestillingskode	3821283
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8711500558800
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500558817

## Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	28 mm	1 047,0 mm	1 054,1 mm	1 051,7 mm	1 061,2 mm

## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25

## Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25

# MASTER TL-D Super 80

## Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25

