



MASTER TL5 High Efficiency

MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

Лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) обеспечивает эффективное освещение при низком энергопотреблении. Лампа высокой эффективности TL5 обеспечивает превосходные показатели цветопередачи и стабильности светового потока. Области применения варьируются от офисов и промышленных зон до общественных и правительственных зданий, школ, больниц и внутреннего освещения спортивных сооружений.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G5 [G5]
Характеристики	na [Not Applicable]
Исходное измерение потока	Sphere
Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [CCT of 3000K]
Светоотдача	1 200 лм
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Координата цветности X (ном.)	0,44
Координата цветности Y (ном.)	0,403
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	86 лм/В


Коэффициент цветопередачи (CRI)	82
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	14,0 В
Ток лампы (ном.)	0,165 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T5 [16 мм (T5)]
Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	G

MASTER TL5 High Efficiency

Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,2 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	14 kWh
Регистрационный номер EPREL	423443
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40
Полное название продукта	MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40
Полный код продукта	871150063938755


Код заказа	927926083055
Материал № (12NC)	927926083055
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500639387
Нумератор — упаковок на внешний короб	40
EAN/UPC — короб	8711500867469

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

MASTER TL5 High Efficiency

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

