



MASTER TL5 ALTA EFICACIA (HE)



MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/40

Esta lámpara TL5 (diámetro de tubo de 16 mm) tiene una elevada eficacia lumínica, que tiene como resultado un bajo consumo de energía. La lámpara TL5 de alta eficiencia ofrece un mantenimiento lumínico excelente y una buena reproducción del color. Las zonas de aplicación son oficinas, industria, edificios públicos y gubernamentales, escuelas, hospitales e iluminación de instalaciones deportivas cubiertas.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Base del casquillo	G5	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Características	na [Not Applicable]	Operativos y eléctricos	
Referencia de medición de flujo	Sphere	Consumo de energía	14,0 W
		Corriente de lámpara (nom.)	0,165 A
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación	
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Regulable	Sí
Flujo luminoso	1.200 lm	Mecánicos y de carcasa	
Designación de color	Blanco frío (CW)	Forma de la bombilla	T5 [16 mm (T5)]
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38	Aprobación y aplicación	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38	Clase de eficiencia energética	G
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	86 lm/W		

MASTER TL5 ALTA EFICACIA (HE)

Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consumo energético kWh/1000 h	14 kWh
Número de registro EPREL	423447
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40
Nombre completo del producto	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/40
Full EOC	871150063940055


Código de pedido	63940055
Código 12NC	927926084055
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500639400
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	40
Embalaje con código EAN/UPC	8711500867483

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40


MASTER TL5 ALTA EFICACIA (HE)

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40

