



MASTER TL5 ALTA EFICACIA (HE)



MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40

Esta lámpara TL5 (diámetro de tubo de 16 mm) tiene una elevada eficacia lumínica, que tiene como resultado un bajo consumo de energía. La lámpara TL5 de alta eficiencia ofrece un mantenimiento lumínico excelente y una buena reproducción del color. Las zonas de aplicación son oficinas, industria, edificios públicos y gubernamentales, escuelas, hospitales e iluminación de instalaciones deportivas cubiertas.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G5 [G5]
Características	na [Not Applicable]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	1.125 lm
Designación de color	Luz natural fría
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,313
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,337
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	80 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	82
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	14,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,165 A
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T5 [16 mm (T5)]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G

MASTER TL5 ALTA EFICACIA (HE)


Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consumo energético kWh/1000 h	14 kWh
Número de registro EPREL	423448

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40
Nombre completo del producto	MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40
Full EOC	871150071009355


Código de pedido	71009355
Código 12NC	927926086555
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500710093
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	40
Embalaje con código EAN/UPC	8711500867490

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

MASTER TL5 ALTA EFICACIA (HE)

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

