



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 21W/827 1SL/40

Denna TL5-ljuskälla med en diameter på 16 mm har ett högt ljusutbyte, vilket ger en låg energiförbrukning. Den högeffektiva TL5-ljuskällan ger utmärkt bibehållet ljusflöde och bra färgåtergivning. Användningsområdena är kontor, industri, offentliga byggnader och myndighetsbyggnader, skolor, sjukhus och sportbelysning inomhus.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G5 [G5]
Egenskaper	na [Not Applicable]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	1900 lm
Färgbeteckning	Glödlampsvit
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,463
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	90 lm/W
Färgåtergivningsindex	82
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	20,8 W


Lampström (nom)	0,165 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T5 [16 mm (T5)]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	21 kWh
EPREL-registreringsnummer	423449
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40
Fullständigt produktnamn	MASTER TL5 HE 21W/827 1SL/40

MASTER TL5 HE

Full EOC	871150064320955
Beskrivning av lokal kod	8343012
Beställningsnummer	64320955
Materialnummer (12NC)	927926282755
Lokal kod	8343012
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1


EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500643209
Räknare - antal förpackningar per kartong	40
EAN/UPC - Hölje	8711500867537

Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

MASTER TL5 HE

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

