



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 21W/840 1SL/40

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Lampenstrom (Nom)	
Sockel	G5 [G5]		0,165 A
Eigenschaften	na [Not Applicable]	Lichtregelung und Dimmen	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Dimmbar	Ja
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Lichtstrom	1.900 lm	Genehmigung und Anwendung	
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate X (Nom)	0,38	Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	21 kWh
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	EPREL Registrierungsnummer	423455
Nennlichtausbeute (nom.)	90 lm/W	Produktdaten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Bestell-Produktname	MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40
Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HE 21W/840 1SL/40
Energieverbrauch	20,8 W	Gesamt-Produktcode	871150063944855

MASTER TL5 HE

Bestellcode	63944855
Material-Nr. (12NC)	927926284055
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500639448


Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500867551

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40

MASTER TL5 HE

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40

