



MASTER TL5 HE (High Efficiency)



MASTER TL5 HE 21W/865 1SL/40

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) è contraddistinta da un'efficacia luminosa elevata, che risulta in un basso consumo energetico. La lampada TL5 High Efficiency offre eccellente mantenimento lumen e buona resa dei colori. Le aree di applicazione includono uffici, industria, edifici pubblici e amministrativi, scuole, ospedali e illuminazione di impianti sportivi al coperto.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5
Caratteristiche	na [Not Applicable]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Flusso luminoso	1.750 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,313
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,337
Temperatura del colore correlata	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	84 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	82

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	20,8 W
Corrente lampada (Nom)	0,165 A

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T5 [16 mm (T5)]


Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,2 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	21 kWh

MASTER TL5 HE (High Efficiency)

Numero di registrazione EPREL	423456
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HE 21W/865 SLV/40
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HE 21W/865 1SL/40
Full EOC	871150071011655
Descrizione codice locale	TL52186
Codice d'ordine	71011655


Codice materiale (12NC)	927926286555
Codice locale	TL52186
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500710116
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
EAN/UPC - Case	8711500867568

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/865 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm



Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/865 SLV/40


MASTER TL5 HE (High Efficiency)

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/865 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/865 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/865 SLV/40

