



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 28W/827 1SL/40

Denna TL5-ljuskälla med en diameter på 16 mm har ett högt ljusutbyte, vilket ger en låg energiförbrukning. Den högeffektiva TL5-ljuskällan ger utmärkt bibehållet ljusflöde och bra färgåtergivning. Användningsområdena är kontor, industri, offentliga byggnader och myndighetsbyggnader, skolor, sjukhus och sportbelysning inomhus.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information		Lampström (nom)	
Socket	G5 [G5]		0,170 A
Egenskaper	na [Not Applicable]	Styrenheter och dimming	
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Dimbar	Ja
Ljusteknik		Mekanik och armaturhus	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]	Lampform	T5 [16 mm (T5)]
Ljusflöde	2 675 lm	Användning och godkännande	
Färgbeteckning	Glödlampsvit	Energieffektivitetsklass	F
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,463	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,2 mg
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	29 kWh
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K	EPREL-registreringsnummer	423457
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	96 lm/W	Produktdata	
Färgåtergivningsindex	82	Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40
Drift och elektricitet		Fullständigt produktnamn	MASTER TL5 HE 28W/827 1SL/40
Effektförbrukning	28,1 W		

MASTER TL5 HE

Full EOC	871150064322355
Beskrivning av lokal kod	8343024
Beställningsnummer	64322355
Materialnummer (12NC)	927926582755
Lokal kod	8343024
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1


EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500643223
Räknare - antal förpackningar per kartong	40
EAN/UPC - Hölje	8711500867575

Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/827	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm
SLV/40					

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

MASTER TL5 HE

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

