



# MASTER TL5 High Efficiency



## MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/40

Tento svetelný zdroj TL5 (priemer trubice 16 mm) ma vysoký merný výkon, čo zaisťuje nízku spotrebu energie. Svetelný zdroj High Efficiency TL5 ponúka vynikajúce zachovanie svetelného toku a dobré podanie farieb. Aplikácie zahŕňajú kancelárie, priemysel, verejné a štátne budovy, školy, nemocnice a interiérové športové osvetlenie.

### Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

### Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G5 [G5]
Vlastnosti	na [Not Applicable]
Referenčný svetelný tok	Sphere
Svetelné technické	
Kód farby	840 [CCT of 4000K]
Svetelný tok	2 675 lm
Označenie farby	Studená biela (CW)
Chromatická súradnica X (nom.)	0,38
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,38
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	96 lm/W
Index podania farieb (CRI)	80


Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	28,1 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,170 A
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	T5 [16 mm (T5)]
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	F
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	1,2 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	29 kWh

# MASTER TL5 High Efficiency

Registračné číslo EPREL	423537
<b>Údaje o produkte</b>	
Objednávkový názov produktu	MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40
Úplný názov produktu	MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/40
Úplný kód produktu	871150063948655
Objednávkový kód	63948655


Č. materiálu (12NC)	927926584055
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500639486
Čitateľ – počet balení v krabici	40
EAN/UPC – balenie	8711500867605

## Rozmerový obrázok




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40	17 mm	1149,0 mm	1156,1 mm	1153,7 mm	1163,2 mm

## Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40

## Životnosť



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40

# MASTER TL5 High Efficiency

## Životnosť



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40

