



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40

Denna TL5-ljuskälla med en diameter på 16 mm har ett högt ljusutbyte, vilket ger en låg energiförbrukning. Den högeffektiva TL5-ljuskällan ger utmärkt bibehållet ljusflöde och bra färgåtergivning. Användningsområdena är kontor, industri, offentliga byggnader och myndighetsbyggnader, skolor, sjukhus och sportbelysning inomhus.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5
Egenskaper	na [Not Applicable]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT of 6500K]
Ljusflöde	2 500 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,313
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,337
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	90 lm/W
Färgåtergivningsindex	82
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	28,1 W


Lampström (nom)	0,170 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T5 [16 mm (T5)]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	29 kWh
EPREL-registreringsnummer	423538
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40
Fullständigt produktnamn	MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40

MASTER TL5 HE

Full EOC	871150071015455
Beskrivning av lokal kod	8343034
Beställningsnummer	927926586555
Materialnummer (12NC)	927926586555
Lokal kod	8343034
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1


EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500710154
Räknare - antal förpackningar per kartong	40
EAN/UPC - Hölje	8711500867612

Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40

Livslängd




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40

MASTER TL5 HE

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40

