



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40

Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) offre un flux lumineux élevé. La lampe TL5 HO est optimisée pour les installations exigeant un flux lumineux élevé et offre un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents. Les domaines d'application vont des bureaux à l'éclairage industriel, en passant par les écoles et les commerces de détail.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales	
Culot	G5 [G5]
Caractéristiques	na [Not Applicable]
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	1 950 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	76 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	22,5 W
Courant lampe (nom.)	0,295 A

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	25 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40
Nom de produit complet	MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40
Code EOC	871150063698055
Code de commande	63698055
Code 12NC	927928083018
Quantité par pack	1

MASTER TL5 HO


Code EAN – Produit/Boîte	8711500636980
Conditionnement par carton	40
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500636997

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40

MASTER TL5 HO

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40

