



MASTER TL5 ALTO FLUJO (HO)



MASTER TL5 HO 24W/865 1SL/40

Esta lámpara TL5 (diámetro de tubo de 16 mm) ofrece una elevada potencia lumínica. La lámpara TL5 HO está optimizada para instalaciones que requieren una elevada potencia lumínica y ofrece un mantenimiento lumínico y una reproducción del color excelentes. Las zonas de aplicación pueden variar desde oficinas e industrias a escuelas y entornos minoristas.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G5 [G5]
Características	na [Not Applicable]
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	1.575 lm
Designación de color	Luz natural fría
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,313
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,337
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	72 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	82

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	22,7 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,295 A

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T5 [16 mm (T5)]


Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consumo energético kWh/1000 h	23 kWh

MASTER TL5 ALTO FLUJO (HO)

Número de registro EPREL	423556
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40
Nombre completo del producto	MASTER TL5 HO 24W/865 1SL/40
Full EOC	871150064393355
Código de pedido	64393355


Código 12NC	927928086555
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500643933
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	40
Embalaje con código EAN/UPC	8711500867858

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40

MASTER TL5 ALTO FLUJO (HO)

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40

