



# MASTER TL5 HO



## MASTER TL5 HO 39W/830 1SL/40

Denna TL5-lampa (rördiameter 16 mm) ger högt ljusflöde. TL5 HO-lampan har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och den ger utmärkt bibehållet ljusflöde och färgåtergivning. Användningsområdena varierar från kontor och industri till skolor och affärsmiljöer.

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
Egenskaper	na [Not Applicable]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	3 100 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,403
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	82 lm/W
Färgåtergivningsindex	82
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	38,0 W


Lampström (nom)	0,325 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T5 [16 mm (T5)]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	38 kWh
EPREL-registreringsnummer	423557
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40
Fullständigt produktnamn	MASTER TL5 HO 39W/830 1SL/40
Full EOC	871150063962255

# MASTER TL5 HO

Beskrivning av lokal kod	8343214
Beställningsnummer	63962255
Materialnummer (12NC)	927928583055
Lokal kod	8343214
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1


EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500639622
Räknare - antal förpackningar per kartong	40
EAN/UPC - Hölje	8711500260031

## Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40

# MASTER TL5 HO

## Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40

