



# MASTER TL5 ALTO FLUJO (HO)



## MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/40

Esta lámpara TL5 (diámetro de tubo de 16 mm) ofrece una elevada potencia lumínica. La lámpara TL5 HO está optimizada para instalaciones que requieren una elevada potencia lumínica y ofrece un mantenimiento lumínico y una reproducción del color excelentes. Las zonas de aplicación pueden variar desde oficinas e industrias a escuelas y entornos minoristas.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	G5 [G5]	Consumo de energía	79,8 W
Características	HO Alto® [High Output Alto]	Corriente de lámpara (nom.)	0,530 A
Referencia de medición de flujo	Sphere		
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación	
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Regulable	Sí
Flujo luminoso	6.550 lm		
Designación de color	Blanco frío (CW)	Mecánicos y de carcasa	
Coordenada X de cromaticidad (Nom)	0,38	Forma de la bombilla	T5 [16 mm (T5)]
Coordenada Y de cromaticidad (Nom)	0,38		
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K	Aprobación y aplicación	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	82 lm/W	Clase de eficiencia energética	G
Índice de reproducción cromática (IRC)	81	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,2 mg
		Consumo energético kWh/1000 h	80 kWh

# MASTER TL5 ALTO FLUJO (HO)

Número de registro EPREL	423571
<b>Datos de producto</b>	
Nombre de producto del pedido	MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40
Nombre completo del producto	MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/40
Full EOC	871150071045155
Código de pedido	71045155


Código 12NC	927929584057
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500710451
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	40
Embalaje con código EAN/UPC	8711500868862

## Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

## Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

# MASTER TL5 ALTO FLUJO (HO)

## Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

