



MASTER PL-S 2 stift



MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S är ett effektivt kompakt lysrör med låg effekt, som normalt används för dekorativ belysning och orienteringspunkter. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Använd endast med elektromagnetiskt driftdon
- Lampljusets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition
- Ljusreglering är inte möjlig
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information		Färgåtergivning	
Socket	G23 [G23]	Färgåtergivningsindex	80
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere	Drift och elektricitet	
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10 000 h	Effektförbrukning	5,5 W
		Lampström (nom)	0,180 A
Ljusteknik		Styrenheter och dimring	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]	Dimbar	Nej
Ljusflöde	250 lm	Användning och godkännande	
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Energieffektivitetsklass	G
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38	Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	1,4 mg
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K		
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	48 lm/W		

MASTER PL-S 2 stift

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	423579
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026048270
Beskrivning av lokal kod	8344514
Beställningsnummer	26048270


Materialnummer (12NC)	927935284011
Lokal kod	8344514
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500260482
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500260505

Måttskiss



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	67 mm	83 mm	105 mm



Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-S 2 stift

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX

