



MASTER PL-S 2 Pin



MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S è un'efficiente lampada fluorescente compatta a basso wattaggio, tipicamente utilizzata a scopo decorativo e di orientamento. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 2 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettromagnetico
- Caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente e posizione di funzionamento
- Regolazione non possibile
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G23 [G23]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	10.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	600 lm
Designazione colore	Bianco incandescente
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,463
Coordinata cromaticità Y (Nom)	0,42
Temperatura del colore correlata	2700 K

Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	67 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	82
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	8,8 W
Corrente lampada (Nom)	0,170 A
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G

MASTER PL-S 2 Pin


Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	1,4 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,4 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	9 kWh
Numero di registrazione EPREL	423588

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX
Nome completo prodotto	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026079670
Descrizione codice locale	PL982


Codice d'ordine	26079670
Codice materiale (12NC)	927936082711
Codice locale	PL982
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500260796
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50
EAN/UPC - Case	8711500260819

Disegno tecnico



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 2 Pin

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX

