



MASTER PL-S 2 stift



MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-S är ett effektivt kompakt lysrör med låg effekt, som normalt används för dekorativ belysning och orienteringspunkter. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Använd endast med elektromagnetiskt driftdon
- Lampljusets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition
- Ljusreglering är inte möjlig
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G23 [G23]
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	590 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	67 lm/W


Färgåtergivningindex	80
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	8,8 W
Lampström (nom)	0,170 A
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilvernehåll (Hg) (max)	1,4 mg
Kvicksilvernehåll (Hg) (nom)	1,4 mg

MASTER PL-S 2 stift

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	9 kWh
EPREL-registreringsnummer	423591
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC
Full EOC	87115002608710
Beskrivning av lokal kod	8344530
Beställningsnummer	26087170


Materialnummer (12NC)	927936084011
Lokal kod	8344530
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500260871
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500260895

Måttskiss



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-S 2 stift

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC

