



# MASTER PL-S 2 stift



## MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S är ett effektivt kompakt lysrör med låg effekt, som normalt används för dekorativ belysning och orienteringspunkter. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

### Varning och Säkerhet

- Använd endast med elektromagnetiskt driftdon
- Lampljusets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition
- Ljusreglering är inte möjlig
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata


Allmän information		Färgåtergivning	
Socket	G23 [G23]	Färgåtergivningsindex	82
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	<b>Drift och elektricitet</b>	
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10 000 h	Effektförbrukning	11,9 W
<b>Ljusteknik</b>		Lampström (nom)	0,155 A
Färgkod	827 [CCT of 2700K]	<b>Styrenheter och dimming</b>	
Ljusflöde	900 lm	Dimbar	Nej
Färgbeteckning	Glödlampsvit	<b>Användning och godkännande</b>	
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,463	Energieffektivitetsklass	G
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42	Kvicksilvernehåll (Hg) (max)	1,4 mg
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K	Kvicksilvernehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	77 lm/W		

## MASTER PL-S 2 stift

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	12 kWh
EPREL-registreringsnummer	423595
<b>Produktdata</b>	
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026101470
Beskrivning av lokal kod	8344534
Beställningsnummer	26101470


Materialnummer (12NC)	927936482711
Lokal kod	8344534
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500261014
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500261038

### Måttskiss



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm



### Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX

# MASTER PL-S 2 stift

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX

