



PL-Q 2 Pin



PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX

PL-Q er et effektivt, firkantet og kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i dekorative armaturer. Det er svært energieffektivt i bruk, og det gir også full designfrihet, spesielt i områder med flate tak eller veggarmaturer, på grunn av den lave innebygde høyden og jevne lysspredningen. 2-pinsversjonen er utformet for bruk med elektromagnetiske forkoblinger.

Warnings and safety

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	GR8 [GR8]		81
Referanse for fluksmåling	Sphere	Drift og elektronikk	
Levetid til 50 % lystap (nom.)	8 000 time(r)	Effektforbruk	16,2 W
Teknisk belysning		lyskildestrom (nom.)	0,196 A
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Kontroller og dimming	
Lysytelse	1 050 lm	Kan dimmes	Nei
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit	Godkjenning og bruksområde	
Kromatisk koordinat X (nom)	0,463	Energieffektivitetsklasse	G
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	3 mg
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,0 mg
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	66,6 lm/W	Energiforbruk kWh/1000 t	17 kWh

PL-Q 2 Pin

EPREL-registreringsnummer	423603
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX
Fullstendig produktnavn	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX
Full EOC	871150026965225
Lokal kodebeskrivelse	3820890
Bestillingskode	26965225


Materialenr. (12NC)	927939082740
Lokal bestillingskode	3820890
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500269652
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8711500269003

Målskisse



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX


PL-Q 2 Pin

Levetid



Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX

