



PL-Q 2 Pin



PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q è un'efficiente lampada fluorescente compatta di forma quadrata, tipicamente utilizzata negli apparecchi per illuminazione decorativa. Oltre al vantaggio dell'efficienza energetica, offre libertà di progettazione in particolare per apparecchi piatti a soffitto o a parete, grazie all'altezza ridotta e alla diffusione uniforme della luce. La versione bispina è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico.

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettromagnetico
- Le caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente e posizione di funzionamento
- Regolazione del flusso non possibile
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Attacco	GR8 [GR8]		66,6 lm/W
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Indice di resa cromatica (CRI)	81
Vita al 50% di guasti (Nom)	8.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	16,2 W
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Corrente lampada (Nom)	0,195 A
Flusso luminoso	1.050 lm	Controlli e dimmerazione	
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Dimmerabile	No
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,44	Approvazione e applicazione	
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,403	Classe di efficienza energetica	G
Temperatura del colore correlata	3000 K		

PL-Q 2 Pin


Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	3 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	17 kWh
Numero di registrazione EPREL	423604

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX
Nome completo prodotto	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX
Full EOC	871150026987425
Descrizione codice locale	PLQ1683


Codice d'ordine	26987425
Codice materiale (12NC)	927939083040
Codice locale	PLQ1683
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500269874
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8711500270016

Disegno tecnico



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm



Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX


PL-Q 2 Pin

Durata



Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX

