



PL-Q 4 Pin



PL-Q 28W/835/4P 1CT/10BOX

PL-Q è un'efficiente lampada fluorescente compatta di forma quadrata, tipicamente utilizzata negli apparecchi per illuminazione decorativa. Oltre al vantaggio dell'efficienza energetica, offre libertà di progettazione in particolare per apparecchi piatti a soffitto o a parete, grazie all'altezza ridotta e alla diffusione uniforme della luce. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico.

Warnings and safety

- Caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente, posizione di funzionamento e alimentatore di controllo HF applicato
- Durata più breve se la lampada è soggetta ad accensioni frequenti e gli elettrodi non sono adeguatamente preriscaldati
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	GR10Q [GR10q]		81
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Funzionamento e parte elettrica	
		Consumo energetico	28,4 W
		Corrente lampada (Nom)	0,320 A
Dati tecnici di illuminazione		Controlli e dimmerazione	
Codice colore	835 [CCT of 3500K]	Dimmerabile	Sì
Flusso luminoso	2.050 lm	Approvazione e applicazione	
Designazione colore	Bianco (WH)	Classe di efficienza energetica	G
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,409	Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	3 mg
Coordinata cromaticità Y (Nom)	0,394	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4 mg
Temperatura del colore correlata	3500 K		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	73,2 lm/W		

PL-Q 4 Pin

Consumo energetico kWh/1000 h	29 kWh
Numero di registrazione EPREL	423613
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	PL-Q 28W/835/4P 1CT/10BOX
Nome completo prodotto	PL-Q 28W/835/4P 1CT/10BOX
Full EOC	871150026967625
Descrizione codice locale	PLQ288354P
Codice d'ordine	26967625


Codice materiale (12NC)	927939383540
Codice locale	PLQ288354P
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500269676
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8711500269027

Disegno tecnico



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/835/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm



Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 28W/835/4P 1CT/10BOX


PL-Q 4 Pin

Durata



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 28W/835/4P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/835/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/835/4P 1CT/10BOX

