



PL-Q Pro 4 Pin



PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q is een efficiënte compacte fluorescentielamp met een vierkante vorm, die typisch wordt gebruikt in armaturen voor decoratieve verlichting. Naast het voordeel van een energiezuinige werking biedt hij ook ontwerpvrijheid, in het bijzonder voor vlakke plafond- en wandarmaturen, dankzij zijn geringe inbouwhoogte en gelijkmatige lichtverdeling. De 4-pins uitvoering is ontworpen voor gebruik met elektronische VSA's.

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Kleurweergave-index (CRI)	
Lampvoet	GR10q	81	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere		
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Energieverbruik	38,4 W
Lichtstroom	2.750 lm	Lampstroom (nom.)	0,430 A
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)		
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44	Dimbaarheid en regelsystemen	
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403	Dimbaar	Ja
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K		
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	75 lm/W	Keurmerken en classificaties	
		Energie-efficiëntielabel	G
		Kwikinhoud (Hg) (max.)	3 mg
		Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4 mg

PL-Q Pro 4 Pin

Energieverbruik kWh/1.000 uur	39 kWh
EPREL-registratienummer	423615
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX
Volledige productnaam	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX
Full EOC	871150027172325
Bestelcode	8711500271723


Materiaalnr. (12NC)	927939483040
Lokale code	PLQ38W8304P
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500271723
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8711500271648

Maatschets



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm



Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX


PL-Q Pro 4 Pin

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

