



PL-Q 4 Pin



PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q er et effektivt, firkantet og kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i dekorative armaturer. Det er svært energieffektivt i bruk, og det gir også full designfrihet, spesielt i områder med flate tak eller veggarmaturer, på grunn av den lave innebygde høyden og jevne lysspredningen. 4-pinsversjonen er utformet for bruk med elektroniske forkoblinger.

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GR10Q [GR10q]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	2 750 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,44
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,403
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	75 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	81


Drift og elektronikk	
Effektforbruk	38,4 W
lyskildestrom (nom.)	0,430 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	3 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	39 kWh
EPREL-registreringsnummer	423615

PL-Q 4 Pin

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX
Fullstendig produktnavn	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX
Full EOC	871150027172325
Lokal kodebeskrivelse	3820813
Bestillingskode	27172325
Materialenr. (12NC)	927939483040


Lokal bestillingskode	3820813
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500271723
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8711500271648

Målskisse



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

Levetid




Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q 4 Pin

Levetid



Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

