



# MASTER TL5 Circolari



## MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10

Questa lampada TL5 circolare (diametro tubo 16 mm) offre possibilità di design estese. Il tubo sottile consente di creare apparecchi per illuminazione estremamente piatti e rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta a una vasta gamma di applicazioni professionali e semi-professionali ed è ideale per l'uso in negozi, uffici e aree pubbliche con layout non convenzionali.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	2GX13 [2GX13]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	1.800 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,44
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,403
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	82 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	81
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	23,5 W

Corrente lampada (Nom)	0,300 A
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	C-T5 [C-T5 16 mm]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	4 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	24 kWh
Numero di registrazione EPREL	423618


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

# MASTER TL5 Circolari

Nome completo prodotto	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10
Full EOC	871150064095625
Descrizione codice locale	TL5C2283
Codice d'ordine	64095625
Codice materiale (12NC)	927965083013
Codice locale	TL5C2283


Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500640956
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8711500640963

## Disegno tecnico




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

## Durata




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

## MASTER TL5 Circolari

### Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

