



MASTER TL5 Circulaire



MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10

Cette lampe TL5 circulaire (diamètre de tube de 16 mm) offre de vastes possibilités de conception. Le tube mince permet de créer des luminaires extrêmement plats et de distribuer la lumière dans toutes les directions. Elle convient à une vaste gamme d'applications professionnelles et semi-professionnelles et se prête idéalement à une utilisation dans les magasins, bureaux et espaces publics avec des configurations inhabituelles.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Culot	2GX13 [2GX13]	Indice de rendu de couleur (IRC)	81
Durée de vie nominale	12 000 h	Fonctionnement et électricité	
Référence de mesure de flux	Sphere	Consommation électrique	23,5 W
Données techniques de l'éclairage		Courant lampe (nom.)	0,300 A
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Commandes et gradation	
Flux lumineux	1 800 lm	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Mécanique et boîtier	
Coordonnée chromatique X	0,38	Forme de la lampe	C-T5 [C-T5 16 mm]
Coordonnée chromatique Y	0,38	Approbation et application	
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Classe d'efficacité énergétique	G
Efficacité lumineuse (nominale)	82 lm/W		

MASTER TL5 Circulaire


Taux de mercure (Hg) (max.)	4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	24 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423619

Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10
Nom de produit complet	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10
Code EOC	871150064221925


Code de commande	64221925
Code 12NC	927965084013
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500642219
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500642226

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10


MASTER TL5 Circulaire

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

