



MASTER TL5 Cirkel



MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10

Denna cirkelformade TL5- ljuskälla (rördiameter 16 mm) erbjuder större designflexibilitet. Det smala röret gör det möjligt att skapa extremt platta armaturer och att fördela ljuset i flera riktningar. Den lämpar sig för många olika professionella och halvprofessionella användningsområden och är perfekt att använda i butiker, kontor och allmänna utrymmen med okonventionell planlösning.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	2GX13 [2GX13]
Nominell livslängd	12 000 h
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	1 800 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	82 lm/W
Färgåtergivningsindex	81
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	23,5 W


Lampström (nom)	0,300 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	C-T5 [C-T5 16 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	4 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	24 kWh
EPREL-registreringsnummer	423619
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

MASTER TL5 Cirkel

Fullständigt produktnamn	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10
Full EOC	871150064221925
Beskrivning av lokal kod	8344316
Beställningsnummer	64221925
Materialnummer (12NC)	927965084013
Lokal kod	8344316


SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500642219
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8711500642226

Måttskiss




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

Livslängd




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

MASTER TL5 Cirkel

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

