



MASTER TL5 Circulaire



MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10

Cette lampe TL5 circulaire (diamètre de tube de 16 mm) offre de vastes possibilités de conception. Le tube mince permet de créer des luminaires extrêmement plats et de distribuer la lumière dans toutes les directions. Elle convient à une vaste gamme d'applications professionnelles et semi-professionnelles et se prête idéalement à une utilisation dans les magasins, bureaux et espaces publics avec des configurations inhabituelles.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	2GX13 [2GX13]
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	3 300 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	0,44
Coordonnée chromatique Y	0,403
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	81

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	40,5 W
Courant lampe (nom.)	0,320 A

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	C-T5 [C-T5 16 mm]

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4 mg

MASTER TL5 Circulaire


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	41 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423620

Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10
Nom de produit complet	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10
Code EOC	871150064097025
Code de commande	64097025


Code 12NC	927965583013
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500640970
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500640987

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10


MASTER TL5 Circulaire

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

