



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

Denne sirkulære TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) gir større designmuligheter. Den slanke tuben gjør at den kan installeres i ekstremt flate armaturer og gjør det mulig å fordele lyset i alle retninger. Den er velegnet til et stort utvalg profesjonelle og semiprofesjonelle installasjoner, og ideell til bruk i butikker, på kontorer og på offentlige områder med uvanlige planløsninger.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

| Generell informasjon | |
|----------------------------------|--------------------|
| Sokkelbase | 2GX13 |
| Nominell levetid | 12 000 time(r) |
| Referanse for fluksmåling | Sphere |
| Teknisk belysning | |
| Fargekode | 830 [CCT of 3000K] |
| Lysytelse | 4 210 lm |
| Fargebetegnelse | Varmhvit (WW) |
| Kromatisk koordinat X (nom) | 0,44 |
| Kromatisk koordinat Y (nom) | 0,403 |
| Korreleret fargetemperatur (nom) | 3000 K |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom) | 76 lm/W |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI) | 81 |
| Drift og elektronikk | |
| Effektforbruk | 55,7 W |


| lyskildestrom (nom.) | 0,550 A |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Kontroller og dimming | |
| Kan dimmes | Ja |
| Mekanikk og innfatning | |
| Lyspæreform | C-T5 |
| Godkjenning og bruksområde | |
| Energieffektivitetsklasse | G |
| Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.) | 4 mg |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 4 mg |
| Energiforbruk kWh/1000 t | 56 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 423622 |
| Produktdata | |
| Produktnavn for bestilling | MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10 |

MASTER TL5 Circular

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Fullstendig produktnavn | MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10 |
| Full EOC | 871150064279025 |
| Lokal kodebeskrivelse | 3816718 |
| Bestillingskode | 927965783013 |
| Materialenr. (12NC) | 927965783013 |
| Lokal bestillingskode | 3816718 |


| | |
|-----------------------------------|---------------|
| SAP-teller – antall per pakke | 1 |
| EAN/UPC – produkt/boks | 8711500642790 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 10 |
| EAN/UPC – boks | 8711500642806 |

Målskisse




| Product | D (max) | D (min) | E (min) | E (max) | I (min) | I (max) |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10 | 18 mm | 14 mm | 293 mm | 305 mm | 260 mm | 272 mm |

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

