



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10

Esta lámpara TL5 circular (diámetro de tubo de 16 mm) ofrece posibilidades de diseño ampliadas. El tubo fino permite crear luminarias extremadamente planas y permite la distribución de luz omnidireccional. Es adecuada para una amplia gama de aplicaciones profesionales y semiprofesionales y es ideal para su uso en tiendas, oficinas y zonas públicas con diseños no convencionales.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	2GX13
Vida útil nominal	12.000 hora(s)
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	841 [CCT of 4100K]
Flujo luminoso	4.210 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	76 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	81

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	55,7 W

Corriente de lámpara (nom.)	0,550 A
-----------------------------	---------

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	C-T5 [C-T5 16 mm]

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	4 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4 mg
Consumo energético kWh/1000 h	56 kWh
Número de registro EPREL	423623


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Nombre completo del producto	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10
Full EOC	871150064251625
Código de pedido	64251625
Código 12NC	927965784013
Cantidad por paquete	1


EAN/UPC - Producto/Caja	8711500642516
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8711500642523

Plano de dimensiones




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

