



MASTER TL5 Circolari



MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10

Questa lampada TL5 circolare (diametro tubo 16 mm) offre possibilità di design estese. Il tubo sottile consente di creare apparecchi per illuminazione estremamente piatti e rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta a una vasta gamma di applicazioni professionali e semi-professionali ed è ideale per l'uso in negozi, uffici e aree pubbliche con layout non convenzionali.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	2GX13 [2GX13]
Durata nominale	12.000 ore
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	841 [CCT of 4100K]
Flusso luminoso	4.210 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,38
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	76 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	81

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	55,7 W

Corrente lampada (Nom)	0,550 A
------------------------	---------

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	C-T5 [C-T5 16 mm]

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	4 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	56 kWh
Numero di registrazione EPREL	423623


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circolari

Nome completo prodotto	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10
Full EOC	871150064251625
Descrizione codice locale	TL5C5584
Codice d'ordine	64251625
Codice materiale (12NC)	927965784013
Codice locale	TL5C5584


Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500642516
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8711500642523

Disegno tecnico




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

Durata




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circolari

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

