



# MASTER TL5 Circolari



## MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10

Questa lampada TL5 circolare (diametro tubo 16 mm) offre possibilità di design estese. Il tubo sottile consente di creare apparecchi per illuminazione estremamente piatti e rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta a una vasta gamma di applicazioni professionali e semi-professionali ed è ideale per l'uso in negozi, uffici e aree pubbliche con layout non convenzionali.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                     |                    |
|---|--------------------|
| Attacco                                   | 2GX13 [2GX13]      |
| Durata nominale                           | 12.000 ore         |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere             |
| Dati tecnici di illuminazione             |                    |
| Codice colore                             | 830 [CCT of 3000K] |
| Flusso luminoso                           | 5.000 lm           |
| Designazione colore                       | Bianco caldo (WW)  |
| Coordinata Y cromaticità (Nom)            | 0,44               |
| Coordinata cromatica Y (Nom)              | 0,403              |
| Temperatura del colore correlata          | 3000 K             |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)   | 83 lm/W            |
| Indice di resa cromatica (CRI)            | 81                 |
| Funzionamento e parte elettrica           |                    |
| Consumo energetico                        | 60,6 W             |


| Corrente lampada (Nom)           | 0,470 A                            |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Controlli e dimmerazione         |                                    |
| Dimmerabile                      | Sì                                 |
| Meccanica e corpo                |                                    |
| Forma lampadina                  | C-T5 [C-T5 16 mm]                  |
| Approvazione e applicazione      |                                    |
| Classe di efficienza energetica  | G                                  |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Max) | 4 mg                               |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) | 4 mg                               |
| Consumo energetico kWh/1000 h    | 61 kWh                             |
| Numero di registrazione EPREL    | 423624                             |
| Dati del prodotto                |                                    |
| Nome prodotto ordine             | MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10 |

# MASTER TL5 Circolari

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Nome completo prodotto    | MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10 |
| Full EOC                  | 871150064259225                    |
| Descrizione codice locale | TL5C6083                           |
| Codice d'ordine           | 64259225                           |
| Codice materiale (12NC)   | 927966083013                       |
| Codice locale             | TL5C6083                           |


|   |               |
|---|---------------|
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1             |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8711500642592 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10            |
| EAN/UPC - Case                              | 8711500642608 |

## Disegno tecnico




| Product                            | D (max) | D (min) | E (min) | E (max) | I (min) | I (max) |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10 | 18 mm   | 14 mm   | 367 mm  | 379 mm  | 334 mm  | 346 mm  |

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10

## Durata




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10

## MASTER TL5 Circolari

### Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10

