

# MASTER TL-D Xtreme



## MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV

Denna MASTER TL-D Xtreme-ljuskälla ger extremt lång livslängd för extra låg totalkostnad. Den lämpar sig därför för platser där lampbyte är dyrt till följd av hög takhöjd eller att driften störs, samt användningsområden med långa tändningscykler, t ex tunnlar, oljeborrplattformar, tillverkningslinjer. Den kan användas med befintliga driftdon eller särskilda HF Xtreme-driftdon.

### Varning och Säkerhet

- För att livslängden ska bli den angivna vid 100 % drift, ska inte dimring under 30 % tillämpas
- Vid användning på elektromagnetiskt driftdon är rekommendationen att endast använda Philips S10- eller S10E-tändare (för 18 W typerna S2 eller S2E) för att angiven livslängd ska uppnås, och att installera nya tändare vid lampbyte.
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	47 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT of 6500K]
Ljusflöde	5 000 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,313
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,337
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	86 lm/W

Färgåtergivningsindex	80
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	58,9 W
Lampström (nom)	0,665 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G

# MASTER TL-D Xtreme


Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	3 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	59 kWh
EPREL-registreringsnummer	423461

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV
Fullständigt produktnamn	MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV
Full EOC	871150089279940
Beskrivning av lokal kod	8343822


Beställningsnummer	927983386514
Materialnummer (12NC)	927983386514
Lokal kod	8343822
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500892799
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8711500892805

## Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm



## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV



# MASTER TL-D Xtreme

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV

