



# MASTER TL5 HE Eco

## MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 1SL/40

Cette lampe TL5 extrêmement efficace (diamètre de tube de 16 mm) permet des économies d'énergie considérables grâce au remplacement individuel des lampes. La lampe TL5 HE Eco offre un excellent maintien du flux et rendu des couleurs. Les domaines d'application vont des bureaux aux locaux industriels, en passant par les écoles et les commerces de détail.

### Mises en garde et sécurité

- Une réduction de la consommation d'énergie est uniquement possible avec un ballast à régulation de courant.
- Les lampes fonctionnent parfaitement avec un ballast à régulation de puissance, mais elles produisent aussi un flux lumineux pouvant être jusqu'à 10 % plus élevé.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit


Informations générales		Courant lampe (nom.)	
Culot	G5 [G5]	0,170 A	
Caractéristiques	na [Not Applicable]	Commandes et gradation	
		Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]
Flux lumineux	1 350 lm	Approbation et application	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh
Efficacité lumineuse (nominale)	92 lm/W	Données du produit	
Indice de rendu de couleur (IRC)	82	Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 1SL/40
Fonctionnement et électricité			
Consommation électrique	13 W		

# MASTER TL5 HE Eco

Nom de produit complet	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 1SL/40
Code EOC	872790090806001
Code de commande	90806001
Code 12NC	927989884033
Quantité par pack	1


Code EAN – Produit/Boîte	8727900908060
Conditionnement par carton	40
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291224655

## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 1SL/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 1SL/40

## Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 1SL/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 1SL/40

# MASTER TL5 HE Eco

## Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 1SL/40

