



MASTER TL5 HE Eco

MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 1SL/40

Cette lampe TL5 extrêmement efficace (diamètre de tube de 16 mm) permet des économies d'énergie considérables grâce au remplacement individuel des lampes. La lampe TL5 HE Eco offre un excellent maintien du flux et rendu des couleurs. Les domaines d'application vont des bureaux aux locaux industriels, en passant par les écoles et les commerces de détail.

Mises en garde et sécurité

- Une réduction de la consommation d'énergie est uniquement possible avec un ballast à régulation de courant.
- Les lampes fonctionnent parfaitement avec un ballast à régulation de puissance, mais elles produisent aussi un flux lumineux pouvant être jusqu'à 10 % plus élevé.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G5 [G5]
Caractéristiques	na [Not Applicable]
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	3 650 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	103 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	31,7 W


Courant lampe (nom.)	0,170 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	35 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 1SL/40

MASTER TL5 HE Eco

Nom de produit complet	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 1SL/40
Code EOC	872790090826801
Code de commande	90826801
Code 12NC	927991184033
Quantité par pack	1


Code EAN – Produit/Boîte	8727900908268
Conditionnement par carton	40
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291224747

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 1SL/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 1SL/40

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 1SL/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 1SL/40

MASTER TL5 HE Eco

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 1SL/40

