



# Attiniche BL

## Actinic BL TL MINI 4W/10 /10X25CC

Con uno spettro ottimizzato che si adatta alla sensibilità degli occhi della mosca domestica, le lampade Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) / TL-E / PL-S e PL-L sono perfette per attirare gli insetti. Non hanno praticamente alcuna emissione UV-B e quindi sono perfettamente sicuri. Inoltre, con il contenuto di mercurio più basso del settore e senza piombo al 100%, queste lampade rappresentano un'ottima scelta ambientale. Inoltre, la disponibilità di un'ampia gamma di fattori di forma (lineare (T5, T8, T12), circolare (TL-E) e compatta (PL-S / PL-L)) e potenze consente di realizzare tutti i tipi di design per i tuoi assassini elettronici

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Tensione (Nom)	
Attacco	G5 [G5]		29 V
Vita al 50% di guasti (Nom)	8.000 ore	Tensione (Nom)	29 V
Dati tecnici di illuminazione		Meccanica e corpo	
Codice colore	10	Forma lampadina	T5 [16 mm (T5)]
Designazione colore	Actinic	Approvazione e applicazione	
Deprezzamento UV a 1000 h	25 %	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,4 mg
Deprezzamento UV a 2000 h	35 %	Dati del prodotto	
Deprezzamento UV a 5000 h	17 %	Nome prodotto ordine	Actinic BL TL MINI 4W/10
Funzionamento e parte elettrica		Nome completo prodotto	Actinic BL TL MINI 4W/10 /10X25CC
Consumo energetico	4,5 W	Full EOC	871150095142727
Corrente lampada (Nom)	0,17 A	Codice d'ordine	95142727


## Attiniche BL

Codice materiale (12NC)	928000001030
Codice locale	TL410
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500951427


Numeratore - Confezioni per scatola esterna	250
EAN/UPC - Case	8711500951441

### Disegno tecnico

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 4W/10	16 mm	135,9 mm	143 mm	140,6 mm	150,1 mm



### Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL MINI 4W/10

